

**Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: GLI18300****Données de commande**

N° commande	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Lampe sans fil à LED 18 V robuste avec tête flexible. 6 LED puissantes (300 lumens) et très longue durée d'éclairage.

Utilisation aisée grâce aux diverses positions d'éclairage.

**Livraison:**

**Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.**

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

**Description technique**

Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	GLI 18V-300
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	300 g

Flux lumineux	300 lm
Ampoule	Module de LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Lampes de travail

---

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV