



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18,0 V, Type: M18ONESLSP



Données de commande

N° commande

073211 M18ONESLSP

GTIN

Classe d'article

07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité

- **Technologie ONE-KEY™ pour paramétrage avancé et contrôle sans fil du projecteur jusqu'à 15 m.**
 - **Luminosité et durée de vie optimisées lors de la détermination de la puissance entre 0 et 4400 lumens.**
 - **Programmation de la temporisation automatique (le projecteur s'allume et s'éteint automatiquement à des heures spécifiques).**
 - **Commande d'éclairage électronique à 180° et 360° pour éclairage de surface ou ambiant.**
 - **Hybride: utilisation avec des batteries M18™ REDLITHIUM-ION™ ou un câble.**
- Le projecteur de chantier offre un éclairage complet à 360 degrés. Solution idéale pour l'éclairage de surfaces ainsi que pour les travaux en hauteur.
- **Solution d'éclairage puissante TRUEVIEW™.**
 - **Trou de suspension renforcé et crochet métallique auto-centrant pour accrocher le projecteur à des boulons ou des tuyaux.**
 - **En cas d'utilisation du câble, il est possible de brancher plusieurs projecteurs en série.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18ONESLSP-0
Angle de départ	180 - 360 degré
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux niveau 2	2100 lm
Durée d'éclairage	8 h
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	4700 g
Ampoule	Module de LED
Flux lumineux	4400 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18,0 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C