



## Clé à chocs sans fil, Type: GDR18160



### Données de commande

N° commande	074052 GDR18160
GTIN	3165140889117
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil:

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Visseuse à chocs sans fil 18 V / 2,0 Ah compacte.

- **Couple et vitesse de frappe élevés (3200 min<sup>-1</sup>) pour une progression rapide lors de travaux de vissage dans le métal (jusqu'à M14) et le bois.**
- **Modèle très compact pour un maniement parfait, même dans des endroits exigus et en hauteur.**

#### Avantage(s):

Puissante grâce au couple élevé.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Référence fabricant: GDR V18-160

Nombre de batteries incluses: 2

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 2 Ah  
Tension de la batterie: 18 V  
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9): M14

### Description technique

Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Utilisation type	Strong
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Poids	1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN	10 m/s <sup>2</sup>
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M14
Hauteur	234 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Référence fabricant	GDR V18-160
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	2800 min <sup>-1</sup>
Longueur	153 mm
Profil d'entraînement du porte-outils	Six pans creux
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Couple max. dur	160 Nm
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
Type de produit	Boulonneuses

### Accessoires

## Fiche technique

Chargeur de batterie Type 1880CV

073866 1880CV

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18  
V

073851 B18