

**Garant****Disques de polissage (SiC), Ø 125 mm, Grain: 150****Données de commande**

N° commande	566970 150
GTIN	4045197973306
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Disques de polissage élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

**Utilisation:**

Pour le polissage de surfaces plus grandes. L'utilisation consécutive des différents grains permet d'obtenir une surface poli miroir. Pâte à polir inutile. Idéal pour l'**amélioration de la rugosité** après le préponçage.

**Description technique**

Ø alésage	22,23 mm
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Métaux non ferreux
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	30 m/s
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm

Type de produit

Disques de polissage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		