


Garant**Disques de polissage (SiC), Ø 125 mm, Grain: 800****Données de commande**

N° commande	566970 800
GTIN	4045197973337
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Disques de polissage élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour le polissage de surfaces plus grandes. L'utilisation consécutive des différents grains permet d'obtenir une surface poli miroir. Pâte à polir inutile. **Surface poli miroir.**

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Métaux non ferreux
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	30 m/s
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Type de produit	Disques de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		