



## Mors étagés mobile, Pour type: 200



### Données de commande

N° commande	361450 200
GTIN	4250364403399
Classe d'article	34A

### Description

**Exécution:**

Mors mobile.

Réf. 90, 125 et 160 avec **système "Clic" à changement rapide**, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

**Utilisation:**

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».

Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

**Matière(s):**

Acier trempé, surfaces rectifiées.

**Adapté(s) pour:**

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

**Livraison:**

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.

### Description technique

Longueur $l_1$	65 mm
Hauteur $h_1$	25 mm
Longueur mors $l$	115 mm

Hauteur mors h	60 mm
Largeur mors b	200,4 mm
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	LC
Pour code couleur	NC8
Type de produit	Mors pour étaux