

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-816, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094356 7
GTIN	10076490449992
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-816. Gants extrêmement fins et robustes grâce à la **technique de tricot à jauge 18**. **Durée de vie et résistance à l'abrasion accrues** grâce au revêtement en mousse intégrant la technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Sans solvants ni substances nocives**, certifiés suivant Oeko-Tex Standard. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	HyFlex®
Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	4121A
Matériau support	Nylon Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	219 mm
Couleur	Noir / bleu
Poids	20,4 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages