



Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18ONEFF34



Données de commande

N° commande	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. La visseuse à percussion sans fil avec circlip délivre un couple de serrage jusqu'à 1627 Nm et remplace les appareils filaires et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

- **Modèle compact.**
- **Niveau 4 pour une combinaison optimale entre puissance et précision lors du desserrage de vis.**
- **Couple puissant de 1627 Nm.**

- **Porte-embouts à circlips 3/4 pouce.**
- **Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.**

Exécution - Descriptif:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Capacité de la batterie	5 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 1850 min ⁻¹
Emballage	Valise système (HD=Heavy Duty)
Couple maximal 3ème niveau	1627 Nm
Couple maximal 4 ^{ème} niveau	1627 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Couple maximal 1er niveau	250 Nm
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M33
Référence fabricant	M18ONEFHIWF34-502X
Utilisation type	Heavy Duty
Poids	3,2 kg
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups 1er niveau	0 - 850 min ⁻¹
Couple maximal 2ème niveau	500 Nm
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce

Connexion à l'application	OneKey
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC