

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-541, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094563 11
GTIN	10076490458628
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-541. Gants très légers intégrant la technologie de tricot à jauge 18 tout en offrant une protection élevée contre les coupures (classe D suivant EN 388:2016) grâce à la combinaison de fibres INTERCEPT™ et KEVLAR®. Revêtement en mousse nitrile fin, mais robuste. Idéals pour le montage de petites pièces métalliques à arêtes vives.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Classe de protection anti-coupure: D

Couleur: noir / gris

Sans silicone: oui

Description technique

Taille des gants	11
Sans silicone	oui

Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	sans latex
Tricot technologique	18G
Lavage	40 °C couleurs
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Matériau support	INTERCEPT™, Kevlar
Revêtement	Mousse nitrile
Matière	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Poids	24 g
Longueur	196 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures