

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-542, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094568 10
GTIN	10076490449589
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-542. Gants présentant une excellente protection anti-coupures de la classe F. Structure légère spéciale pour un confort élevé et une bonne dextérité. Le dos des mains est respirant et le revêtement nitrile antisalissures permettent la manipulation brève d'objets chauds jusqu'à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Sans silicone	oui
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II

Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	sans latex
Tricot technologique	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Matériau support	INTERCEPT™
Revêtement	Nitril
Matière	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir
Norme	EN 407
Poids	30,9 g
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Longueur	213 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	F
Type de produit	Gants anti-coupures