



Paire de gants KryTech 582, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094556 11
GTIN	3245425824115
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

KryTech 582. Gants anti-coupures avec revêtement Grip&Proof spécial en nitrile pour propriétés hydrofuges et une bonne sécurité de préhension lors de la manipulation d'objets huileux. Durée de vie prolongée car lavable jusqu'à 5 fois.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Clase de protección frente a cortes: D

Cut protection class: D

Viiltosuojaluokka: D

Classe de protection anti-coupure: D

Vágásvédelmi kategória: D

Categoria di protezione antitaglio: D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

Description technique

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures
EN 388:2016	4X43D
Matériau support	PEHD
Revêtement	Nitrile
Applications	Tous usages
Couleur	noir/gris
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures