

Ansell**Paire de gants ActivArmr Hycron® 27-607, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094430 9
GTIN	10076490102507
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

ActivArmr série Hycron®. **Gants résistants** en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation exigeante. Grande résistance aux matériaux coupants et abrasifs. Plus robuste et flexible que le PVC, trois fois plus durable que les gants lourds en cuir. **Barrière efficace contre la graisse et l'huile.** Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.

Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Ajustement	Bon
------------	-----

Sans DMF	non
Sans silicone	oui
Matériau revêtement	Nitrile
Préhension à l'huile	Bon
Taille des gants	9
Sensibilité	Moyen
Respirabilité	Moyen
Préhension à l'humidité	Bon
Protection contre la chaleur	Non disponible
Série	Hycron®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
EN 388	4221X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Heavy Duty
Longueur	246 mm
Couleur	Bleu
Poids	57 g
Utilisation	réutilisable
Matière	Nitril
Type de produit	Gants multi-usages