

Honeywell**Paire de gants Diamond Black Skin B, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094498 11
GTIN	13603835656653
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Diamond Black Skin B. Ces gants anti-coupures sont dotés d'un revêtement en mousse nitrile avec une finition spéciale pour une meilleure préhension et une dextérité maximale avec une fatigue minimale. **Technologie de tricot à jauge 18.** Idéals pour les travaux dans des environnements légèrement huileux.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

Sans silicone: oui

Description technique

Sans silicone	oui
Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures
Propriété des gants	Sans silicone
Tricot technologique	18G
EN 388:2016	4X42B
Matériau support	Dyneema®
Revêtement	Mousse nitrile
Applications	Tous usages
Couleur	noir
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures