

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-920, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094385 11
GTIN	10076490488359
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-920. Avec technologie Ansell Grip Technology™: Des rainures microscopiques dans le revêtement nitrile évacuent l'huile de la surface en contact avec les pièces et garantissent une prise sûre. Conviennent notamment à la production des métaux et aux tâches générales de maintenance d'usine et de machines.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Bon
Préhension à l'huile	Excellent

Sans silicone	non
Taille des gants	11
Sans DMF	non
Sensibilité	Bon
Matériau revêtement	Nitrile
Respirabilité	Bon
Ajustement	Excellent
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
EN 388	3131A
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	246 mm
Couleur	Bleu
Poids	25 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Matière	Nitril
Type de produit	Gants multi-usages