



Pompe de graissage sans fil 562 bars, Type: M18GG



Données de commande

N° commande	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

A remplir avec de la graisse en vrac (jusqu'à 500 ml) ou des cartouches (400 g). **Pour graisses jusqu'à NLGI 3.**

Avec soupape de mise à l'air. Longueur pompe de graissage 355 mm, longueur de tuyau 1219 mm.

Livraison:

Chargeur, tuyau avec raccord coudé, valise.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073814.

Description technique

Raccord fileté du flexible	1/8 pouce
Tension de la batterie	18 V
Cartouche correspondante	083590
Référence fabricant	M18GG
Pour taille de cartouche	400 g
Volume de remplissage vrac	500 cm ³
Capacité de la batterie	2 Ah

Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Pompes de graissage

Accessoires

Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type UNI	083590 UNI
Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type PLUS	083590 PLUS