

Hartig**Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à la norme DIN 863. Blocage par serrage. Avec limiteur de couple à friction avancé et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Particulièrement adapté au contrôle qualité grâce à la lecture directe de 5 µm.

Description technique

Ø broche	8 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture	0,005 mm
Erreur admissible	1,5 µm
Ø tambour micrométrique	25 mm
Exécution broche	trempe, rectifié
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Etalonnage	B1
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui

Isolant	oui
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100