

Hartig

**Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à la norme DIN 863. Blocage par serrage. Avec limiteur de couple à friction avancé et isolant. Avec graduation de qualité.

**Utilisation:**

Particulièrement adapté au contrôle qualité grâce à la lecture directe de 5 µm.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	25 mm
Etalonnage	B1
Exécution broche	trempe, rectifié
Ø broche	8 mm
Lecture	0,005 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Erreur admissible	2 µm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui

Isolant	oui
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100