

Hartig

Micromètre avec disques de mesure rotatifs Ø 25 mm, Plage de mesure: 25-50mm



Données de commande

N° commande	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Disque de mesure en acier trempé, exécution plane, **sans évidements**. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à celle préconisée par la norme **DIN 863**. Blocage par dispositif de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,6.

Description technique

Exécution pièces de lecture	gravé, noir
Exécution broche	trempé, rectifié
Etalonnage	B1
Blocage	par dispositif de serrage
Ø tambour micrométrique	24 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm

Exécution parties de commande	Isolant
Erreur admissible	4 µm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui
Disque de mesure	oui
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------