

Hartig

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs Ø 25 mm, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Disque de mesure en acier trempé, exécution plane, **sans évidements**. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à celle préconisée par la norme **DIN 863**. Blocage par dispositif de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

**Utilisation:**

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,6.

**Description technique**

Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Blocage	par dispositif de serrage
Exécution parties de commande	Isolant
Exécution broche	trepé, rectifié
Ø broche	8 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Exécution pièces de lecture	gravé, noir
Etalonnage	B1

Ø tambour micrométrique	24 mm
Erreur admissible	5 µm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui
Disque de mesure	oui
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022000 100

### Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
---	-----------