

Hartig

Micromètre avec disques de mesure rotatifs Ø 25 mm, Plage de mesure: 0-25mm**Données de commande**

N° commande	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Disque de mesure en acier trempé, exécution plane, **sans évidements**. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à celle préconisée par la norme **DIN 863**. Blocage par dispositif de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,6.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Etalonnage	B1
Exécution broche	trempé, rectifié
Ø broche	8 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Exécution pièces de lecture	gravé, noir
Blocage	par dispositif de serrage

Exécution parties de commande	Isolant
Erreur admissible	4 μm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui
Disque de mesure	oui
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25