

Hartig

**Mixromètre avec disques de mesure rotatifs Ø 30 mm, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

N° commande	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Disque de mesure en acier trempé, exécution plane, **sans évidements**. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à celle préconisée par la norme **DIN 863**. Blocage par dispositif de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

**Utilisation:**

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,6.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	24 mm
Ø broche	8 mm
Exécution broche	trepé, rectifié
Exécution pièces de lecture	gravé, noir
Exécution parties de commande	Isolant
Plage de mesure	100 - 125 mm
Etalonnage	B1
Blocage	par dispositif de serrage

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	6 µm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui
Disque de mesure	oui
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022000 200
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022010 200

### Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 100 mm	421100 100
--	------------