

Hartig

Mixromètre avec disques de mesure rotatifs Ø 30 mm, Plage de mesure: 125-150mm**Données de commande**

N° commande	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Disque de mesure en acier trempé, exécution plane, **sans évidements**. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à celle préconisée par la norme **DIN 863**. Blocage par dispositif de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,6.

Description technique

Etalonnage	B1
Blocage	par dispositif de serrage
Exécution broche	trepé, rectifié
Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Exécution pièces de lecture	gravé, noir
Exécution parties de commande	Isolant
Plage de mesure	125 - 150 mm

Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm
Erreur admissible	6 µm
Norme	Norme usine
Limiteur de couple à friction	oui
Disque de mesure	oui
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022010 200
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022000 200