



## Paire de gants de protection thermique, Taille des gants: UNI



### Données de commande

N° commande	094654 UNI
GTIN	4030971042651
Classe d'article	06C

### Description

#### Exécution:

Gants protégeant contre la chaleur en cuir Sebatan® sur la paume. Bonne liberté de mouvement et importante sensibilité tactile. Avec doublure simple en coton. Convient pour la construction navale et métallique, ainsi que pour les travaux de soudage légers dégageant une chaleur rayonnante.

**Surface aluminisée** et manchette.

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants anti-chaleur
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
EN 388	4244

EN 407	423444
Chaleur de contact jusqu'à	250 °C
Chaleur rayonnante jusqu'à	1000 °C
Matériau support	Aramide Preox
Couleur	brun/argent
Utilisation	réutilisable
Longueur	380 mm
Applications	Heavy Duty
Protection contre la chaleur jusqu'à	250 °C
Norme	EN 407
Type de produit	Gants anti-chaleur