

ejendals

Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 117, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094821 11
GTIN	7392626010659
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 117. Gants de protection contre le froid confortables en cuir de caprin pleine fleur et nylon. Robustes grâce aux **éléments renforcés** au niveau des doigts et des pouces. Adaptés aux travaux de précision, en raison d'une **excellente sensibilité aux extrémités des doigts**. Avec fermeture auto-agrippante.

Exécution - Descriptif:

Tegera® 117. Gants de protection contre le froid confortables en cuir de caprin pleine fleur et nylon. Robustes grâce aux **éléments renforcés** au niveau des doigts et des pouces. Adaptés aux travaux de précision, en raison d'une **excellente sensibilité aux extrémités des doigts**. Avec fermeture auto-agrippante.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Contenu	12
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Norme	EN 511
Longueur	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur, nylon
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	blancs / noirs
Type de produit	Gants de protection contre le froid