



## Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: A0820



### Données de commande

N° commande	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Classe d'article	52D

### Description

#### Exécution:

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

#### Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

### Description technique

Ø tête	8 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	INOX
Longueur totale	64 mm
Forme	Cylindrique
Degré de finesse de la denture	grossier
Longueur tête	19 mm
Série	Denture INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		