

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-818, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094358 10
GTIN	10076490478534
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-818. Avec revêtement innovant pour une durée de vie trois fois supérieure à celle de gants comparables. Matière de support en nylon spandex, technique de tricot à **jaugé 18**, pour une sensibilité maximale lors des tâches de précision. **Sans silicone ni latex**. Conviennent notamment à la manipulation de pièces sensibles, à l'assemblage de précision avec des petites vis, à la préparation de lignes de fabrication.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Matériau revêtement	Nitrile / PU
Sensibilité	Excellent
Sans DMF	non

Ajustement	Excellent
Sans silicone	non
Préhension à l'humidité	Bon
Respirabilité	Excellent
Taille des gants	10
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Bon
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	3121A
Matériau support	Nylon Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	200 mm
Couleur	Bleu
Poids	16,5 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages

