



Tournevis à cliquet sans fil, Type: M12FIR12-0



Données de commande

N° commande	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet

- Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.

Forme compacte pour un accès rapide dans toutes les applications, par ex. lors d'interventions sur des moteurs ou des boîtes de vitesses.

Moteur POWERSTATE™ sans balais avec boîte de vitesses renforcée et carter pour une longue durée de vie.

Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Avec adaptateur 1/2 pouce sur 3/8 pouce.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Description technique

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 175 min ⁻¹
Utilisation type	Strong
Poids	1,5 kg
Couple max. dur	81 Nm
Porte-outils	Carré 1/2 pouce
Référence fabricant	M12FIR12-0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Forme	Tournevis à cliquet
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Tension de la batterie	12 V
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
pour matériau	Bois
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12