



Extracteur à deux griffes, Type: 5



Données de commande

N° commande	880100 5
GTIN	4021176009846
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 105 - 750 mm

Capacité de serrage intérieure: 340 - 1000 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 700 mm

Puissance: 15 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	105 - 750 mm
Puissance	15 t

Capacité de serrage intérieure	340 - 1000 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	700 mm
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	41 mm
Couple maximal	650 Nm
Poids	47 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes