



Extracteur universel à trois griffes



Données de commande

N° commande	880030
GTIN	4021176480416
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

La force de serrage augmente proportionnellement la force d'extraction grâce aux griffes autoserrantes.

Utilisation:

La construction à encombrement réduit permet une extraction dans les endroits difficilement accessibles.

Capacité de serrage extérieure: 20 - 150 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 2,5 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	20 - 150 mm
Puissance	2,5 t
Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm
Nombre de crochets	3

Couple maximal	35 Nm
Six pans mâle	10 mm
Poids	1,16 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes