



Paire de gants KX-10 OBSIDIAN, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094318 8
GTIN	6920790166677
Classe d'article	02H

Description

Exécution:

Gants anti-coupures serrés et légers classe 5, enduction mixte polyuréthane et nitrile pour une préhension améliorée.

- **Sans couture en HPPE avec technologie de tricot à jauge 18.**
- **Renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.**
- **Poignets tricotés élastiques.**

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	1
Lavage	40 °C couleurs

Séchage	Séchage à l'air
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	255 mm
Couleur	noir / marron
Tricot technologique	18G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants multi-usages