



## Extracteur à trois griffes, Type: 4



### Données de commande

N° commande	880130 4
GTIN	4021176005886
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents  $\varnothing$  de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 170 - 375 mm

Capacité de serrage intérieure: 200 - 500 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 15 t

### Description technique

Capacité de serrage extérieure	170 - 375 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm

Puissance	15 t
Capacité de serrage intérieure	200 - 500 mm
Nombre de crochets	3
Six pans mâle	36 mm
Couple maximal	500 Nm
Poids	17,99 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

## Accessoires

Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200
Griffes allongées (3 pc.) Type 4/500 mm	880320 4/500
Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Vis de rechange Type 4	880150 4
Vis hydraulique Type 1	880170 1