



## Jeu de gants jetables, Taille des gants: 7



### Données de commande

N° commande	094785 7
GTIN	4045197974808
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces.

Gants jetables **dans une boîte distributrice**. Catégorie III.

### Description technique

Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants jetables
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
EN 374	Typ B (KPT)
Résistance aux produits chimiques	KPT
Matière	Nitrile

Classe de protection	Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support	Nitril
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Epaisseur	0,07 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Couleur	noir
Applications	Précision
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables