



## Jeu de gants jetables, Taille des gants: 10



### Données de commande

N° commande	094787 10
GTIN	4062406369781
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces.

Gants jetables **dans une boîte distributrice**. Catégorie III.

### Description technique

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants jetables
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
EN 374	Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques	JKPT
Matière	Nitrile

Classe de protection	Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support	Nitril
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Épaisseur	0,13 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Couleur	Bleu
Applications	Précision
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables