



Perceuse-visseuse sans fil FlexiClick-System, Type: GSR1860FC



Données de commande

N° commande	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Perceuses-visseuses sans fil

- **Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Éclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Poignée Softgrip.**

Post-équipement avec module **Connectivity** possible. Flexibilité maximale et travail précis même dans des endroits difficiles d'accès grâce à **l'adaptateur excentrique ou au renvoi d'angle interchangeable**. Perçage dans le béton avec une énergie de frappe de 1 joule grâce à **l'embout perforateur SDS-Plus. Longueur de tête avec porte-embouts: seulement 147 mm.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 5,0 Ah, chargeur, mallette de transport, poignée supplémentaire, clip ceinture pratique, mandrin porte-foret, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, embout perforateur SDS Plus. Avec de nombreux accessoires réglables FlexiClick-System: mandrin porte-foret, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, embout perforateur SDS Plus.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de démarrage et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Référence fabricant: Kit GSR 18V-60FC

Type de moteur: Moteur sans balais

Capacité de la batterie: 5 A·h

Tension de la batterie: 18 V

Couple max. doux: 31 N·m

Couple max. dur: 60 N·m

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 600 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1900 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple max. doux	31 N·m
Poids	1,7 kg
Couple max. dur	60 N·m
Référence fabricant	Kit GSR 18V-60FC
Capacité de la batterie	5 A·h
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Utilisation type	Strong

Accessoires

Chargeur de batterie Type 1880CV

073866 1880CV

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18
V

073854 B18

Kit de démarrage "Wireless Charging" Type GAL1830W

073862 GAL1830W