

AEG

Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS18C2X



Données de commande

N° commande	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

AEG – Perceuse-visseuse sans fil

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Réglage du couple sur 23 niveaux avec niveau de perçage.
- Mandrin à serrage rapide 13 mm.
- Moteur tétrapolaire pour une puissance maximale et une construction compacte.

Exécution - Descriptif:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Réglage du couple sur 23 niveaux avec niveau de perçage.
- Mandrin à serrage rapide 13 mm.

Avantage(s):

Réglage du couple sur 23 niveaux.

Livraison:

Avec 2 x batteries 2,0 Ah, chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.

Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Description technique

Capacité de la batterie	2 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	45 mm
Poids	1,7 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Mallette de transport
Utilisation type	Strong
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	BS 18 C2X
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1800 min ⁻¹
Couple max. dur	50 Nm
Type de moteur	Moteur tétrapolaire
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type B 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip

Accessoires

Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Chargeur de batterie Type BL1418	073841 BL1418
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1