



Extracteur à trois griffes, Type: 10



Données de commande

N° commande	880130 10
GTIN	4021176013621
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 27 - 130 mm

Capacité de serrage intérieure: 70 - 180 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 6 t

Description technique

Puissance	6 t
Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm

Capacité de serrage extérieure	27 - 130 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Nombre de crochets	3
Couple maximal	80 Nm
Six pans mâle	17 mm
Poids	1,59 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

Accessoires

Paire de griffes de rechange Type 1/100 mm	880200 1/100
Griffes allongées (3 pc.) Type 1/200 mm	880320 1/200
Griffes de rechange (3 pc.) Type 1/100 mm	880220 1/100
Vis de rechange Type 1	880150 1