



## Extracteur à deux griffes, Type: 1



### Données de commande

N° commande	880100 1
GTIN	4021176009433
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents  $\varnothing$  de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 30 - 90 mm

Capacité de serrage intérieure: 70 - 140 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 4,5 t

### Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Capacité de serrage intérieure	70 - 140 mm

Capacité de serrage extérieure	30 - 90 mm
Puissance	4,5 t
Nombre de crochets	2
Couple maximal	80 Nm
Six pans mâle	17 mm
Poids	1,305 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes

---

## Accessoires

Vis de rechange Type 1	880150 1
Griffes de rechange (3 pc.) Type 1/100 mm	880220 1/100
Paire de griffes de rechange Type 1/100 mm	880200 1/100
Paire de griffes allongées Type 1/200 mm	880300 1/200