



## Extracteur à trois griffes, Type: 2



### Données de commande

N° commande	880130 2
GTIN	4021176013478
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents  $\varnothing$  de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 35 - 160 mm

Capacité de serrage intérieure: 100 - 220 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 7 t

### Description technique

Puissance	7 t
Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm

Capacité de serrage extérieure	35 - 160 mm
Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm
Nombre de crochets	3
Couple maximal	150 Nm
Six pans mâle	22 mm
Poids	3,815 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

---

## Accessoires

Vis de rechange Type 2	880150 2
Paire de griffes de rechange Type 2/150 mm	880200 2/150
Griffes de rechange (3 pc.) Type 2/150 mm	880220 2/150
Griffes allongées (3 pc.) Type 2/300 mm	880320 2/300