



Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ356



Données de commande

N° commande	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.

DUAL-LOCK pour une **meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide** grâce au mouvement de raclage aisé.

Description technique

Epaisseur	5,7 mm
Couleur	translucide
Référence fabricant	SJ356
Longueur	2,5 m
Largeur	25 mm
Applications	Intérieur et extérieur
Masse adhésive	Acrylate

Nombre d'ouvertures/fermetures	1000
résiste à des températures jusqu'à	-30 - 95 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Type de ruban adhésif	Adhésifs auto-agrippant
Température de stockage	20 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de produit	Ruban adhésif