

3M**Ruban adhésif Power VHB™, Référence fabricant: 5952F****Données de commande**

N° commande	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Pour surfaces difficiles à coller.

Utilisation:

Convient pour les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Longueur: 11 m

Largeur: 19 mm

Couleur: noir

Thermorésistance à court terme jusqu'à: 150 °C

Thermorésistance à long terme jusqu'à: 90 °C

Description technique

Référence fabricant	5952F
Epaisseur	1,1 mm
Longueur	11 m

Couleur	gris
Largeur	19 mm
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Extensibilité	300 %
Pouvoir adhésif sur l'acier	5,5 N/mm
Particularité	amortissant
Particularité	souple
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Nombre de rubans adhésifs	1
Type de ruban adhésif	deux côtés
Matériau support	PE
Masse adhésive	Acrylate
Température de stockage	20 - 23 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Utilisation	Etanchéfier
Utilisation	Masquer
Utilisation	Fixer
résiste à des températures jusqu'à	120 - 150 °C