

**3M****Ruban adhésif en aluminium, Largeur×longueur (mm×m): 25X55****Données de commande**

N° commande	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques. Le ruban adhésif **3M™ 431** présente d'excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité et peut être utilisé sans problème pour les applications de longue durée.

**Remarque(s):**

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

**Description technique**

Longueur	55 m
Référence fabricant	431
Couleur	argent
Largeur	25 mm

Epaisseur	0,09 mm
Support présent	non
Température de stockage	20 °C
Résistance à la traction	3,38 N/mm
Matériau support	Aluminium
Type de ruban adhésif	une face
Durée de conservation minimum	12 mois
Extensibilité	5 %
résiste à des températures jusqu'à	-55 - 155 °C
Masse adhésive	Acrylate
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant à l'humidité
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Utilisation	Gainer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Étanchéifier
Utilisation	Ourler
Utilisation	Isoler
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,44 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif