

3M**Ruban adhésif Power VHB™, Référence fabricant: 4910F****Données de commande**

N° commande	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Idéal pour les assemblages transparents et les matériaux comme le verre.

Utilisation:

Convient pour les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Longueur: 11 m

Largeur: 19 mm

Couleur: transparent

Thermorésistance à court terme jusqu'à: 150 °C

Thermorésistance à long terme jusqu'à: 90 °C

Description technique

Couleur	transparent
Largeur	19 mm

Référence fabricant	9410F
Longueur	11 m
Epaisseur	1 mm
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Type de ruban adhésif	deux côtés
Masse adhésive	Acrylate
Particularité	souple
Particularité	amortissant
Particularité	résistant à l'humidité
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Montage
Durée de conservation minimum	12 mois
Extensibilité	300 %
Température de stockage	20 - 23 °C
Nombre de rubans adhésifs	1
Matériau support	PE
résiste à des températures jusqu'à	90 - 150 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Pouvoir adhésif sur l'acier	2,6 N/mm