



Extracteur à trois griffes, Type: 20



Données de commande

N° commande	880130 20
GTIN	4021176013706
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 35 - 200 mm

Capacité de serrage intérieure: 100 - 260 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 7 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	35 - 200 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm

Puissance	7 t
Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm
Nombre de crochets	3
Six pans mâle	22 mm
Couple maximal	150 Nm
Poids	4,14 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

Accessoires

Paire de griffes de rechange Type 2/150 mm	880200 2/150
Griffes allongées (3 pc.) Type 2/300 mm	880320 2/300
Griffes de rechange (3 pc.) Type 2/150 mm	880220 2/150
Vis de rechange Type 2	880150 2