



Extracteur à deux griffes, Type: 2



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 880100 2 |
| GTIN | 4021176009501 |
| Classe d'article | 83U |

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 40 - 160 mm

Capacité de serrage intérieure: 100 - 220 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 6 t

Description technique

| | |
|-------------------------------|--------|
| Profondeur de serrage jusqu'à | 150 mm |
| Puissance | 6 t |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacité de serrage extérieure | 40 - 160 mm |
| Capacité de serrage intérieure | 100 - 220 mm |
| Couple maximal | 150 Nm |
| Six pans mâle | 22 mm |
| Nombre de crochets | 2 |
| Poids | 3,01 kg |
| Type de produit | Extracteur a 2 griffes |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Vis de rechange Type 2 | 880150 2 |
| Paire de griffes de rechange Type 2/150 mm | 880200 2/150 |
| Griffes de rechange (3 pc.) Type 2/150 mm | 880220 2/150 |
| Paire de griffes allongées Type 2/300 mm | 880300 2/300 |