



## Extracteur à trois griffes, Type: 5



### Données de commande

N° commande	880130 5
GTIN	4021176075421
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents  $\varnothing$  de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 190 - 520 mm

Capacité de serrage intérieure: 280 - 600 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 20 t

### Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage extérieure	190 - 520 mm

Capacité de serrage intérieure	280 - 600 mm
Puissance	20 t
Couple maximal	650 Nm
Nombre de crochets	3
Six pans mâle	41 mm
Poids	22,72 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

---

## Accessoires

Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Griffes allongées (3 pc.) Type 4/500 mm	880320 4/500
Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200
Vis hydraulique Type 2	880170 2