



Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses, Type: 71132064



Données de commande

N° commande	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite / à gauche.
- Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie, avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Batteries li-ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Puissante visseuse sans fil à 2 vitesses 12 V / 3 Ah.

Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 17 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.

Norme:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses.
- Modèle court de 180 mm.
- Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.

Avantage(s):

Réglage du couple sur 17 niveaux.

Livraison:**Sans batterie ni chargeur.**

Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport.

Remarque(s):

Kits de base adaptés (composés d'une batterie de rechange et d'un chargeur), voir code art. 073832.

Description technique

Référence fabricant	ABSU 12 SELECT
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1 - 10 mm
Utilisation type	Strong
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Poids	1,2 kg
Tension de la batterie	12 V
Couple max. doux	14 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Couple max. dur	20 Nm
Emballage	Mallette de transport
Type de moteur	Moteur sans charbons
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1300 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	400 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse-visseuse

USP1	18 V, 2 vitesses
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12
Kit de base batterie Type 9260431701	073832 9260431701