



Extracteur à trois griffes, Type: 3



Données de commande

N° commande	880130 3
GTIN	4021176013546
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 46 - 250 mm

Capacité de serrage intérieure: 180 - 340 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 10 t

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm

Puissance	10 t
Capacité de serrage extérieure	46 - 250 mm
Six pans mâle	27 mm
Couple maximal	250 Nm
Nombre de crochets	3
Poids	9,615 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes

Accessoires

Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200
Vis de rechange Type 3	880150 3
Griffes allongées (3 pc.) Type 4/500 mm	880320 4/500