

**Garant****Disque de polissage grain 400 (SiC), Ø de disque x largeur: 100X20mm**

## Données de commande

N° commande	552016 100X20
GTIN	4045197975911
Classe d'article	51G

## Description

**Exécution:**

**Disques de polissage hautement élastiques en polyuréthane** avec insertion de grain abrasif SiC.

**Utilisation:**

Pour l'amélioration de la qualité d'état de surface, la rectification avec effet et les travaux d'ébavurage légers. Le liant PU tendre et élastique permet une bonne capacité d'adaptation à la pièce.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

## Description technique

Vitesse de rotation max.	3820 min <sup>-1</sup>
Ø disque	100 mm
Epaisseur de disque	20
Ø alésage	25 mm

Abréviation de l'abrasif	SiC
Type de produit	Disques de polissage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2	556380 1-2
--	------------