



Meuleuse droite Batterie, Type: 71230162



Données de commande

N° commande	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.
- Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
- Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
- Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
- Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.
- Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.

Compacte avec collet court.

Exécution - Descriptif:

- Moteur EC sans charbon, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.

- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 1 x clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. **Sans batterie ni chargeur.** Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 – 073845.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 et suivants.

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Référence fabricant	AGSZ 18-280 BL Select
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	9000 - 28000 min ⁻¹
Poids	1,4 kg
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Type de moteur	Sans balais
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

077268 6

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 8 mm

077268 8

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V

073837 FE18

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V

073837 FE12