

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: 71132364****Données de commande**

N° commande	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- **Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.**
- **Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.**
- **Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.**
- **Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**

Avantage(s):

Technologie FEIN SafetyCell.

Livraison:

Avec 1× mandrin QuickIN (120 Nm), 1× clip ceinture, 1× réserve d'embouts et mallette de transport.

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Utilisation type	Heavy Duty
Poids	1,3 kg
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	ASB 18 Q Select
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Couple max. dur	60 Nm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	< 2,5 m/s ²
Type de moteur	Sans charbons
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Emballage	Mallette de transport
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Couple max. doux	32 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type 711301	070208 711301
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type HOLESAW	070208 HOLESAW
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1